


kruhový válec CRDG-1/2"- -P-A

č. dílu: 185388

FESTO

odolný korozi,
pro bezdotykové snímání poloh, s pružnými dorazy.
Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	0.4 ... 8 "
průměr pístu	1/2"
dle normy	ISO 6432
tlumení	pružné dorazy - kroužky/desky, oboustranné (P)
odpovídá normě	ISO 6432
provozní tlak	1 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch
třída odolnosti proti korozi KBK	4
okolní teplota	-20 ... 80 °C
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	51 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	68 N
připojení pneumatiky	M5
informace o materiálu víka	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu těsnění	TPE-U(PU)
informace o materiálu pouzdra	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel