


čidlo SMT-10F-ZS-24V-K2,5Q-OE

č. dílu: 526676

FESTO

elektrické, bezkontaktní, dvojdrátové provedení, pro pohony s drážkou
pro čidla 10, s kabelem.



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukční tvar	pro kruhovou drážku
povolení	C-Tick c UL us - Listed (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
princip měření	odolná magnetizaci
okolní teplota	-20 ... 60 °C
spínaný výstup	bezkontaktní se 2 vodiči
funkce spínaného prvku	spínač
opakovatelná přesnost sepnutí	+/- 0,1 mm
doba sepnutí	< 0.5 ms
vypínací čas	> 0.5 ms
max. výstupní proud	50 mA
max. spínaný výkon DC	1.5 W
pokles napětí	< 8 V
zbytkový proud	< 1 mA
odolnost zkratu	ano
odolnost přetížení	k dispozici
rozsah provozního napětí DC	10 ... 30 V
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
elektrické připojení	kabel 2 vodiče
směr výstupu připojení	podélně
délka kabelu	2.5 m
informace o materiálu pláště kabelu	PUR
typ upevnění	svázáno s tělesem válce upevněno do kruhové drážky s možností nasazení do drážky shora
dotahovací moment	0.4 Nm
hmotnost výrobku	15.4 g
informace o materiálu pouzdra	PA vysoce legovaná nerezová ocel
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 60 °C
stupeň krytí	IP65 IP67