

# Sada skládaného měchu DADB-S1-40-S351-375

Číslo dílu: 553473

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                      | Hodnota                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vnější Ø                                      | 46 mm                                                                                                                                                                                                      |
| Velikost                                      | 40                                                                                                                                                                                                         |
| Rozsah zdvihu                                 | 351 mm...375 mm                                                                                                                                                                                            |
| Prodloužení pístnice / pohybové tyče          | 102 mm                                                                                                                                                                                                     |
| Tvar                                          | kulatý                                                                                                                                                                                                     |
| Montážní poloha                               | libovoln.                                                                                                                                                                                                  |
| Konstrukce                                    | Sada měchu<br>se svedeným odvětráním                                                                                                                                                                       |
| Třída odolnosti korozi KBK                    | 3 - silné nároky na odolnost korozi                                                                                                                                                                        |
| Shoda s LABS                                  | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                             |
| Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií | Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 5% hmotnostním podílem<br>mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované<br>povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky |
| Odolnost médiím                               | prach<br>třísky<br>oleje<br>tuky<br>Benzine                                                                                                                                                                |
| Stupeň krytí                                  | IP54                                                                                                                                                                                                       |
| Okolní teplota                                | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                                                             |
| Hmotnost výrobku                              | 108 g                                                                                                                                                                                                      |
| Způsob upevnění                               | se závitovým kolíkem<br>s vnitřním závitem                                                                                                                                                                 |
| Pneumatické připojení                         | G1/8                                                                                                                                                                                                       |
| Upozornění k materiálu                        | v souladu s RoHS                                                                                                                                                                                           |
| Materiál adaptačních dílů                     | zesílený PA                                                                                                                                                                                                |
| Materiál těsnění                              | NBR                                                                                                                                                                                                        |
| Materiál skládaného měchu                     | NBR                                                                                                                                                                                                        |
| Materiál závitových kolíků                    | silně legovaná nerezová ocel                                                                                                                                                                               |