


Připojovací lišta VABM-L1-14G-G14-12-GR

Číslo dílu: 573496

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	16 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. počet pozic pro ventily	12
Certifikát	c UL us - Recognized (OL)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-20 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	1767 g
Připojení řídicího tlaku vzduchu 12/14	M5
Připojení odvětrání řídicího tlaku vzduchu 82/84	M5
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 3	G1/4
Připojení pneumatiky 5	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku