

Připojovací lišta P VABM-B10-20-N38-9-P53

Číslo dílu: 576382

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	22 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. počet pozic pro ventily	9
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	521 g
Způsob upevnění	s upevňovacím úhelníkem
Připojení pneumatiky 1	NPT3/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Aterál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku