

# Šroubení s převlečnou maticí CK-1/4-PK-4-KU

Číslo dílu: 6256

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                  | Hodnota                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Jmenovitá světlost                        | 3.4 mm                                                                           |
| Druh těsnění na závitovém čepu            | Těsnicí hrana                                                                    |
| Montážní poloha                           | libovoln.                                                                        |
| Tvar                                      | přímý tvar                                                                       |
| Velikost balení                           | 10                                                                               |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot      | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                |
| Upozornění k provoznímu tlaku             | voda: max. 0,6 MPa při max. 50 °C                                                |
| Provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>voda (tekutá, bez ledu)          |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu    | je možný mazaný provoz                                                           |
| Shoda s LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                |
| Okolní teplota                            | -10 °C...60 °C                                                                   |
| Jmenovitý utahovací moment                | 5.5 Nm                                                                           |
| Tolerance jmenovitého utahovacího momentu | ± 20 %                                                                           |
| Připojení pneumatiky 1                    | vnější závit G1/4                                                                |
| Pneumatické připojení 2                   | pro hadici s vnějším Ø 6 mm<br>pro nástrčnou koncovku s vnitřním Ø 4 mm s maticí |
| Materiál převlečné matice                 | POM                                                                              |
| Materiál závitového čepu                  | POM                                                                              |
| Upozornění k materiálu                    | v souladu s RoHS                                                                 |