

Šroubení L s převlečnou maticí GCK-1/4-PK-6-KU

Číslo dílu: 6270

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	4.9 mm
Montážní poloha	libovoln.
Tvar	tvar L
Velikost balení	10
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Připojení pneumatiky 1	vnější závit R1/4
Pneumatické připojení 2	pro hadici s vnějším Ø 8 mm pro nástrčnou koncovku s vnitřním průměrem 6 mm s maticí
Materiál převlečné matice	POM
Materiál závitového čepu	POM
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS