

Připojovací blok VABM-B10-25S-N38-3-P3

Číslo dílu: 8026307

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	27.5 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. počet pozic pro ventily	3
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	488 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	NPT3/8
Pneumatické připojení 3	NPT3/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku