



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Chyba linearity	< 0,008 MPa, v rozsahu -0,09 - 0,7 MPa, vzhledem k ideální charakteristice
Hystereze	< 0,004 MPa, v rozsahu -0,09 - 0,7 MPa
Celková přesnost	< 0,009 MPa, v rozsahu -0,09 - 0,7 MPa
Opakovatelná přesnost	< 0,004 MPa, v rozsahu -0,09 - 0,7 MPa