

**Osová sada**  
**EAMM-A-P6-38A-60R**  
Číslo dílu: 8123495

**FESTO**



**Technické údaje**

| Parametr                     | Hodnota          |
|------------------------------|------------------|
| Montážní poloha              | libovoln.        |
| Shoda s LABS                 | VDMA24364-B2-L   |
| Skladovací teplota           | -25 °C...60 °C   |
| Relativní vlhkost vzduchu    | 0 - 95 %         |
| Stupeň krytí                 | IP40             |
| Okolní teplota               | -10 °C...60 °C   |
| Přenositelný krouticí moment | 6.5 Nm           |
| Hmotnost výrobku             | 210 g            |
| Kód rozhraní ovladače        | P6-38A           |
| Kód rozhraní motoru In       | 60R              |
| Upozornění k materiálu       | v souladu s RoHS |