

# Adaptační desky OAMC-PA-G18-5

Číslo dílu: 8205195

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                       | Hodnota                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Materiál upevňovacího úhelníku | hliník, eloxováno                             |
| Montážní poloha                | libovoln.                                     |
| Konstrukce                     | připojovací deska                             |
| Provozní médium                | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [:-::-] |
| Třída odolnosti korozi KBK     | 2 - mírné nároky na odolnost korozi           |
| Shoda s LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Max. utahovací moment          | 1 Nm                                          |
| Hmotnost výrobku               | 215 g                                         |
| Způsob upevnění                | Přímé upevnění přes závit                     |
| Upevnění přísavky              | vnitřní závit G1/8                            |
| Úchyt přísavek, počet          | 5                                             |
| Upozornění k materiálu         | v souladu s RoHS                              |
| Materiál těsnění               | NBR                                           |
| Materiál desky                 | tvárná slitina hliníku, eloxováno             |