

**Vložky**  
**NPQX-D-PC15-Q12-P2**  
Číslo dílu: 8225231

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Velikost                               | standard                                                          |
| Jmenovitá světlost                     | 10 mm                                                             |
| Hloubka zasunutí hadice                | 25 mm                                                             |
| Druh těsnění na závitovém čepu         | O-kroužek                                                         |
| Montážní poloha                        | libovoln.                                                         |
| Tvar                                   | přímý tvar                                                        |
| Velikost balení                        | 2                                                                 |
| Konstrukce                             | Princip push-pull                                                 |
| Provozní tlak                          | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot   | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>netečné plyny    |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)          |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                               |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-zóna III                                                |
| Okolní teplota                         | -5 °C...60 °C                                                     |
| Hmotnost výrobku                       | 11.5 g                                                            |
| Způsob upevnění                        | s upevňovací svorkou                                              |
| Připojení pneumatiky 1                 | Kazeta 15 mm                                                      |
| Pneumatické připojení 2                | pro hadici s vnějším Ø 12 mm                                      |
| Barva uvolňovacího kroužku             | modrá                                                             |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                                  |
| Materiál tělesa                        | silně legovaná ocel                                               |
| Materiál uvolňovacího kroužku          | PA66                                                              |
| Materiál O-kroužku                     | HNBR                                                              |
| Materiál těsnění hadice                | HNBR                                                              |
| Materiál segmentu pro upnutí hadice    | silně legovaná ocel, nerezová                                     |