

# Druckanzeige OH-8-GN

Teilenummer: 10089

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Betriebsdruck Mpa	-0,1 ... 0,8 MPa
Betriebsdruck	-1 ... 8 bar -14,5 ... 116 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Pneumatischer Anschluss	Stecknippel PK-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform