

**LF-1/8-S**

Filter

Datenblatt

Teile-Nr.: 10587

Seite:1

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Bauart Filter	<b>Sinter+Abscheider</b>
Modulbauweise	<b>ja</b>
Baureihe	<b>S</b>
Eingangsdruck 1 minimal (bar)	<b>0,1 bar</b>
Eingangsdruck 1 maximal (bar)	<b>14 bar</b>
Anschlussart 1	<b>Innengewinde</b>
Gewinde Anschluss 1	<b>G 1/8</b>
Anschlussart 2	<b>Innengewinde</b>
Gewinde Anschluss 2	<b>G 1/8</b>
Einbaulage	<b>senkrecht</b>
Befestigungsart	<b>Leitung/Winkel</b>
Umgebungstemperatur minimal	<b>-10 °C</b>
Umgebungstemperatur maximal	<b>60 °C</b>
Mediumstemperatur minimal	<b>-10 °C</b>
Mediumstemperatur maximal	<b>60 °C</b>
Filterfeinheit	<b>40 µm</b>
Kondensat-Ablasstechnik	<b>manuell</b>
Kondensatmenge maximal	<b>10 cm<sup>3</sup></b>
Anschlussart Kondensat-Ablass	<b>Steck</b>
Metall-Schalenschutz	<b>nein</b>
Differenzdruckanzeige	<b>nein</b>
Werkstoff Gehäuse	<b>PA-verstärkt</b>
Werkstoff Schale	<b>PA</b>
Werkstoff Filter	<b>PE</b>
Produktgewicht	<b>0,16 kg</b>
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2	<b>450 l/min</b>
Betriebsmedium Eingang 1	<b>gefilterte (40 µm) Druckluft, nicht geölt</b>