


Axialbausatz EAMM-A-D19-28A

Teilenummer: 1081659

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	1,1 Nm
Produktgewicht	80 g
Schnittstellencode Aktuator	D19A
Schnittstellencode Motor In	28A
Werkstoffhinweis	RoHS konform