


Stoßdämpfer YSR-16-20

Teilenummer: 10868

FESTO

einstellbar, nachfüllbar



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Baugröße | 16 |
| Hub | 20 mm |
| Dämpfung | einstellbar harte Kennlinie |
| Einbaulage | beliebig |
| Positionserkennung | ohne |
| Max. Aufprallgeschwindigkeit | 3 m/s |
| Rückstellzeit kurz | 0,4 s |
| Rückstellzeit lang | 1 s |
| Funktionsweise | einfachwirkend drückend |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 80 °C |
| Dämpfungslänge | 20 mm |
| Max. Anschlagkraft | 1.600 N |
| Max. Energieaufnahme pro Hub | 32 J |
| Max. Energieaufnahme pro Stunde | 130.000 J |
| Max. Restenergie | 0,16 J |
| Rückstellkraft | 20 N |
| Produktgewicht | 240 g |
| Befestigungsart | mit Kontermutter |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei |
| Werkstoffinformation Dichtungen | NBR |
| Werkstoffinformation Gehäuse | Stahl verzinkt |
| Werkstoffinformation Kolbenstange | hochlegierter Stahl |