

PU-8-SW**Kunststoffschlauch**

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	11 mm
Innen-Durchmesser	8 mm
Min. Biegeradius	84 mm
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft Vakuum
Umgebungstemperatur	-35 - 60 °C
Produktgewicht nach Länge	0,055 kg/m
Farbe	schwarz
Shore-Härte	52 +/- 3
Werkstoff-Hinweis	Kupfer- und PTFEfrei
Werkstoff-Information Schlauch	TPE-U(PU)