



Stoßdämpfer DYSR-12-12-Y5

Teilenummer: 1138642

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	12
Hub	12 mm
Dämpfung	einstellbar
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	3 m/s
Rückstellzeit kurz	0,2 s
Rückstellzeit lang	1 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Dämpfungslänge	12 mm
Max. Anschlagkraft	900 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	10,8 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	60.000 J
Max. Restenergie	0,05 J
Rückstellkraft	4,5 N
Produktgewicht	105 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl