

# Stoßdämpfer DYEF-S-M4-Y1

Teilenummer: 1152500

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M4
Hub	0,9 mm
Dämpfung	P-Dämpfung ohne metallischen Festanschlag
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0,8 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Dämpfungslänge	0,9 mm
Max. Energieaufnahme pro Hub	0,015 J
Produktgewicht	1,1 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl