

Stoßdämpfer DYEF-S-M14-Y1

Teilenummer: 1153017

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M14
Hub	1,2 mm
Dämpfung	P-Dämpfung ohne metallischen Festanschlag
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0,8 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Dämpfungslänge	1,2 mm
Max. Energieaufnahme pro Hub	0,45 J
Produktgewicht	31 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl