

Ölbremsszylinder DYHR-16-40-Y5

Teilenummer: 1155691

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	16
Hub	40 mm
Dämpfung	einstellbar
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0,3 m/s
Vorschubgeschwindigkeit	0,2 ... 100 mm/s
Rückstellzeit kurz	0,8 s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 ... 80 °C
Max. Anschlagkraft	1.600 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	64 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	100.000 J
Min. Vorschubkraft	160 N
Max. Vorschubkraft	1.600 N
Max. Restenergie	0,16 J
Rückstellkraft	5,4 N
Produktgewicht	255 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	gehärtet hochlegierter Stahl