


Ölbremsszylinder DYHR-20-25-Y5

Teilenummer: 1155692

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	20
Hub	25 mm
Dämpfung	einstellbar
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0,3 m/s
Vorschubgeschwindigkeit	0,2 ... 100 mm/s
Rückstellzeit kurz	0,5 s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 ... 80 °C
Max. Anschlagkraft	2.500 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	62,5 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	90.000 J
Min. Vorschubkraft	250 N
Max. Vorschubkraft	2.500 N
Max. Restenergie	0,32 J
Rückstellkraft	9 N
Produktgewicht	360 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	gehärtet hochlegierter Stahl