

Ölbremsszylinder DYHR-32-60-Y5

Teilenummer: 1155696

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	32
Hub	60 mm
Dämpfung	einstellbar
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0,3 m/s
Vorschubgeschwindigkeit	0,2 ... 100 mm/s
Rückstellzeit kurz	1,2 s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 ... 80 °C
Max. Anschlagkraft	6.400 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	384 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	220.000 J
Min. Vorschubkraft	640 N
Max. Vorschubkraft	6.400 N
Max. Restenergie	2 J
Rückstellkraft	18 N
Produktgewicht	1.380 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	gehärtet hochlegierter Stahl