



# Magnetventil MVH-5-1/8-S-B-VI

Teilenummer: 116000

FESTO

mit Magnetspule und Handhilfsbetätigung, ohne Steckdose.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/2 monostabil
Betätigungsart	elektrisch
Normalnennndurchfluss	750 l/min
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Rückstellart	mechanische Feder
Schutzart	IP65
Nennweite	5 mm
Rastermaß	27 mm
Dichtprinzip	weich
Handhilfsbetätigung	ja
Steuerart	vorgesteuert
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Steuerdruck	2 ... 10 bar
Schaltzeit aus	36 ms
Schaltzeit ein	17 ms
Spulenkennwerte	24V DC
Betriebsmedium	gefilterte, nicht geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm gefilterte, geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm
Mediumstemperatur	-5 ... 50 °C
Steuermedium	gefilterte, nicht geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm gefilterte, geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerluft 12	G1/8
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 11	G1/8