


Rundzylinder EG-6- -

Teilenummer: 11646

FESTO

mit Rückstellfeder.



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	1 ... 25 mm
Kolben-Durchmesser	6 mm
Dämpfung	keine Dämpfung
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Kolben Kolbenstange Zylinderrohr
Positionserkennung	ohne
Varianten	einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck	2 ... 8 bar
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	17 N
Befestigungsart	mit Kontermutter
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoffinformation Deckel	Bronze
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	Messing
Werkstoffinformation Kolbenstange	hochlegierter Stahl