

DUO-Kunststoffschlauch PU-3-DUO-BS

Teilenummer: 11958

FESTO

für CN- und CK-Verschraubungen, besonders flexibel und knicksicher,
Polyurethan (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig).
Der max. Druck ist bei der max. Temperatur zulässig.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Außen-Durchmesser | 4,4 mm |
| Durchflussrelevanter Biegeradius | 14 mm |
| Innen-Durchmesser | 2,9 mm |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 10 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Umgebungstemperatur | -35 ... 60 °C |
| Zulassung | TÜV |
| Produktgewicht nach Länge | 0,0192 kg/m |
| Farbe | blau/schwarz |
| Shore-Härte | D 52 +/-3 |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei |
| Werkstoffinformation Schlauch | TPE-U(PU) |