

Stecknippel-Schottverschraubung SCN-PK-4

Teilenummer: 11973

FESTO

für Kunststoffschlauch PAN, PUN, PL, PP, PU.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2,8 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außendurchmesser 6 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium
Werkstoff Mutter	Stahl verzinkt