



Magnetventil JMUH-5/2-D-2C-VI

Teilenummer: 120359

FESTO

für Ventilinsel
Auslauftyp. Lieferbar bis 2011.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/2 monostabil
Baubreite	54 mm
Betriebsdruck	-0,9 ... 16 bar
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Rückstellart	mechanische Feder
Nennweite	13,5 mm
Dichtprinzip	weich
Handhilfsbetätigung	tastend
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	reversibel
Betriebsmedium	gefilterte, nicht geölte Druckluft, Filterfeinheit 50 µm gefilterte, geölte Druckluft, Filterfeinheit 50 µm
Mediumtemperatur	-5 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2
Pneumatischer Anschluss 2	Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2
Pneumatischer Anschluss 3	Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 4	Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2
Pneumatischer Anschluss 5	Anschlussplatte