


# Schalldämpfer AMTE-M-LH-N14

Teilenummer: 1206990

FESTO

zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von pneumatischen Anlagen geeignet.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	20
Betriebsdruck Mpa	0 ... 1 MPa
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	3.080 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schalldruckpegel	82 dB(A)
Umgebungstemperatur	-40 ... 80 °C
Produktgewicht	17 g
Pneumatischer Anschluss	1/4 NPT
Werkstoff Dämpfereinsatz	Bronze
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffhinweis	RoHS konform