


# Kunststoffschlauch PU-9-SW

Teilenummer: 12134

FESTO

für CN- und CK-Verschraubungen, besonders flexibel und knicksicher,  
Polyurethan (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig).  
Der max. Druck ist bei der max. Temperatur zulässig.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	11,6 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	76 mm
Innen-Durchmesser	9 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-35 ... 60 °C
Produktgewicht nach Länge	0,056 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Stecknippel Innendurchmesser 9 mm mit Mutter
Farbe	schwarz
Shore-Härte	A 91 +/-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)