

Parallelbausatz EAMM-U-50-S38-40A-78

Teilenummer: 1217708

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	50
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	6.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	12,1 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0,01 Nm
Übertragbares Drehmoment	1 Nm
Produktgewicht	580 g
Schnittstellencode Aktuator	S38
Schnittstellencode Motor In	40A
Werkstoffhinweis	RoHS konform