

Kupplung EAMC-42-50-12-16

Teilenummer: 1232880

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|------------------------|
| Aufnahmedurchmesser 1 | 12 mm |
| Aufnahmedurchmesser 2 | 16 mm |
| Baugröße | 42 |
| Nennlänge | 50 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Drehzahl | 6.000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -25 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 34,8 kgmm ² |
| Übertragbares Drehmoment | 17 Nm |
| Produktgewicht | 140 g |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |