


Kunststoffschlauch PUN-CM-10-SW

Teilenummer: 130817

FESTO

außenkalibriert, für QS-Steckanschlüsse, Polyurethan (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig). Antistatisch.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	10 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	60 mm
Innen-Durchmesser	7 mm
Min. Biegeradius	30 mm
Schlaucheigenschaften	energiekettentauglich
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Oberflächenwiderstand	0,01 ... 10 MOhm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-35 ... 60 °C
Produktgewicht nach Länge	0,05158 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm
Farbe	schwarz
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)