

Kunststoffschlauch PUN-CM-12-SW

Teilenummer: 130818

FESTO

außenkalibriert, für QS-Steckanschlüsse, Polyurethan (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig). Antistatisch.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Außen-Durchmesser | 12 mm |
| Durchflussrelevanter Biegeradius | 70 mm |
| Innen-Durchmesser | 8 mm |
| Min. Biegeradius | 30 mm |
| Schlaucheigenschaften | energiekettentauglich |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi |
| Oberflächenwiderstand | 0,01 ... 10 MOhm |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -35 ... 60 °C |
| Produktgewicht nach Länge | 0,08107 kg/m |
| Pneumatischer Anschluss | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm |
| Farbe | schwarz |
| Shore-Härte | D 52 +/-3 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Schlauch | TPE-U(PU) |