

Dichtring OK-M7

Teilenummer: 130851

FESTO

zur Abdichtung von Einschraubgewindezapfen.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Basierend auf Norm | ISO 16030 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Handanzug bei Raumtemperatur | ja |
| Nenn-Anziehdrehmoment | 3,35 Nm |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment | ± 20 % |
| Produktgewicht | 0,1 g |
| Pneumatischer Anschluss | M7 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschläge | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |