


# Axialbausatz EAMM-A-D40-70A-S1

Teilenummer: 1322185

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	12,5 Nm
Produktgewicht	410 g
Schnittstellencode Aktuator	D40A D40B
Schnittstellencode Motor In	70A
Werkstoffhinweis	RoHS konform