


# T-Steckverbindung NPQP-T-Q6-E

Teilenummer: 132561

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2013.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	4 mm
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Produktgewicht	9 g
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außendurchmesser 6 mm
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 6 mm
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PP
Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei