

Cartridge QSPKG14-1/4-U

Teilenummer: 132932

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Mini
Nennweite	3,9 mm
Einbaulage	beliebig
Bauform	Gerade Form
Gebindegröße	10
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-5 ... 60 °C
Produktgewicht	2,3 g
Befestigungsart	Befestigungsnadel
Pneumatischer Anschluss 1	Cartridge 14 mm
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 1/4"
Umgebungstemperatur Fahrenheit	23 ... 140 °F
Farbe Lösering	grau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchdichtung	NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei