

Kunststoffschlauch PUN-H-2X0,4-SW

Teilenummer: 133039

FESTO

im Lebensmittelbereich zugelassen. (hydrolysebeständig).



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	2 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	8 mm
Innen-Durchmesser	1,2 mm
Min. Biegeradius	5 mm
Anwendungshinweis	TPE-U Ether basiert
Schlaucheigenschaften	energiekettentauglich
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 0,6 MPa -0,95 ... 6 bar -13,775 ... 87 psi
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Reinraumklasse	Dieses Produkt ist ein statisches Objekt, eine aktive Partikelerzeugung ist bei sachgerechter Anwendung nicht möglich. Produkt vor Einsatz in Reinraumumgebung reinigen und auf korrekte Installation achten.
Umgebungstemperatur	-35 ... 60 °C
Produktgewicht nach Länge	0,0024 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 2 mm
Farbe	schwarz
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)