

# Steckverschraubung NPQP-D-R38-Q12-FD

Teilenummer: 133159

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                | Wert   |
|--|--|
| Baugröße                               | Standard                                     |
| Nennweite                              | 7,2 mm                                       |
| Bauform                                | Gerade Form                                  |
| Gebindegröße                           | 1  |
| Konstruktiver Aufbau                   | Push-Pull-Prinzip                            |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck     | -0,95 ... 10 bar                             |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]       |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich                      |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität                       | VDMA24364-Zone III                           |
| Lebensmitteltauglichkeit               | siehe erweiterte Werkstoffinformation        |
| Umgebungstemperatur                    | -20 ... 60 °C                                |
| Produktgewicht                         | 12 g   |
| Befestigungsart                        | Außensechskant SW22                          |
| Pneumatischer Anschluss 1              | Außengewinde R3/8                            |
| Pneumatischer Anschluss 2              | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm          |
| Werkstoffhinweis                       | RoHS konform                                 |
| Werkstoff Gehäuse                      | PP   |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment         | hochlegierter Stahl rostfrei                 |