


Spannhülse EAMH-60-6.35-C18.1-P

Teilenummer: 1354096

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	60
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	1,56 kgmm ²
Produktgewicht	43 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform