


# Spannhülse EAMH-86-11-C27.3-P

Teilenummer: 1354101

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	86
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	10,1 kgmm <sup>2</sup>
Produktgewicht	119 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform