

LF-3/8-S-B

Filter

Datenblatt

Teile-Nr.: 13551

Seite:1

Merkmal	Wert
Bauart Filter	Sinter+Abscheider
Modulbauweise	ja
Baureihe	S
Eingangsdruck 1 minimal (bar)	0,1 bar
Eingangsdruck 1 maximal (bar)	14 bar
Anschlussart 1	Innengewinde
Gewinde Anschluss 1	G 3/8
Anschlussart 2	Innengewinde
Gewinde Anschluss 2	G 3/8
Einbaulage	senkrecht
Befestigungsart	Leitung/Winkel
Umgebungstemperatur minimal	-10 °C
Umgebungstemperatur maximal	60 °C
Mediumstemperatur minimal	-10 °C
Mediumstemperatur maximal	60 °C
Filterfeinheit	40 µm
Kondensat-Ablasstechnik	manuell
Kondensatmenge maximal	50 cm³
Anschlussart Kondensat-Ablass	Steck
Metall-Schalenschutz	nein
Differenzdruckanzeige	nein
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Werkstoff Schale	PA
Werkstoff Filter	PE
Produktgewicht	0,269 kg
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2	1660 l/min
Betriebsmedium Eingang 1	gefilterte (40 µm) Druckluft, nicht geölt