


# Gabelkopf CRSG-M10X1,25

Teilenummer: 13569

FESTO

korrosionsbeständig, nach DIN 8140.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M10x1,25
Einbaulage	beliebig
Basierend auf Norm	DIN 71752 ISO 8140
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
RSBP-Klassifizierung nach CD-0033	F5a
Umgebungstemperatur	-40 ... 150 °C
Produktgewicht	101,8 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Bolzen	hochlegierter Stahl
Werkstoff Gabel	hochlegierter Stahl
Werkstoff Mutter	hochlegierter Stahl
Werkstoff Sicherung	hochlegierter Stahl