



Vakuumsauger VAS-8-M5-SI-B

Teilenummer: 1377781

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Sauger	0,9 mm
Nennweite	2 mm
Sauger-Durchmesser	8 mm
Sauger-Volumen	0,095 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-0,07 MPa -0,7 bar
Nennbetriebsdruck (psi)	-10,15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-40 ... 200 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	2,6 N
Produktgewicht	2 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M5
Farbe	transparent
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	VMQ (Silikon)