



# Vakuumsauger VAS-40-1/4-PUR-B

Teilenummer: 1396092

★ Kernprogramm

Dichtring ist im Lieferumfang enthalten.

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Sauger	3 mm
Nennweite	4 mm
Sauger-Durchmesser	40 mm
Sauger-Volumen	3,47 cm <sup>3</sup>
Wirksamer Saugdurchmesser	34,4 mm
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-0,07 MPa -0,7 bar
Nennbetriebsdruck (psi)	-10,15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	60 N
Produktgewicht	26 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	G1/4
Farbe	blau
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Zink-Druckguss
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	PUR