

Stecknippel-Verschraubung CRCN-1/4-PK-6

Teilenummer: 13973

FESTO

korrosionsbeständig, mit Dichtring, für Kunststoffschlauch PAN, PUN.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	5,3 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Gebindegröße	1
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Produktgewicht	16,5 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 8 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gewindedichtung	PA-verstärkt TPE-U(PU)