


# Axialbausatz EAMM-A-M43-60H

Teilenummer: 1456612

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	12,5 Nm
Produktgewicht	330 g
Schnittstellencode Aktuator	M43
Schnittstellencode Motor In	60H
Werkstoffhinweis	RoHS konform