


Lineareinheit SLE-40- -KF-A

Teilenummer: 150094

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Zentrierstifte oder Zentrierhülsen sind im Lieferumfang der Lineareinheit enthalten. Zylinderschalter SIEN-... kann über den Baukasten unter Bestellcode PV, PH, NV, NH bestellt werden. Bestellung auch als Ersatzteil möglich.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Hub	10 ... 500 mm
Kolben-Durchmesser	40 mm
Betriebsart Antriebseinheit	Joch
Dämpfung	YSR: Stoßdämpfer, harte Kennlinie
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Positionserkennung	für Näherungsschalter für induktive Sensoren
Betriebsdruck Mpa	0,15 ... 1,2 MPa
Betriebsdruck	1,5 ... 12 bar
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf	633 N
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf	754 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	2.200 g
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub	49 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	6.175 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	85 g
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff Deckel	Aluminium-Guss
Werkstoff Dichtungen	PA
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Guss
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr	Aluminium-Knetlegierung