

MSFG-24DC-EEX

Magnetspule

Datenblatt

Teile-Nr.: 150657

Seite:1

Merkmal	Wert
Magnetsystem (Auslegung)	F
Umgebungstemperatur minimal	-5 °C
Umgebungstemperatur maximal	40 °C
Spannungsart	DC
Nenn-Gleichspannung	24 V
Nenn-Leistung (DC)	4,5 W
Einschaltdauer Magnet	100 %
Schutzart	IP65